

**Объем картриджа 310 мл****Объем 280 мл****Описание.**

Высококачественный силиконовый герметик кислотного (ацетокси) отверждения применяется при общих бытовых, ремонтных и строительных работах. Предназначен для уплотнения, соединения и защиты поверхностей от проникновения воздуха и влаги. Обладает отличной адгезией к стеклу, керамике, стекловолокну, бетону, плитке, холсту, дереву, большинству пластиков и резин, окрашенным поверхностям, искусственному и натуральному камню. Герметик тикотропен и не растекается по шву.

**Свойства.**

- Обладает высокой степенью эластичности.
- Обладает минимальной усадкой.
- Устойчив к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, температурным перепадам.
- Обладает широким температурным диапазоном эксплуатации: от -50°C до +250°C.
- Устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств.

**Область применения.**

Идеален для герметизации любых стыков и соединений. При герметизации оконных рам, дверных коробок и кабель-каналов; герметизации стыков при монтаже любого, в том числе сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха и другого.

**Способ применения.**

- Ширина и глубина шва не должна превышать 13мм. При более глубоких стыках используйте подложку.
- Герметик наносите на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +40°C.
- Удалите защитный колпачок. Срежьте насадку под углом 45° на требуемый диаметр. Срежьте винтовую головку картриджа надрезкой.
- Используйте специальный пистолет для выдавливания герметика из картриджа.
- Заполните шов достаточным количеством герметика. Разгладьте герметик влажным шпателем.
- Время работы 5-10 минут.
- Время отверждения герметика до 4 мм по глубине шва в сутки (в зависимости от температуры и влажности)

**Нерекомендуемые случаи применения!**

- НЕ применять в работах, где важен цвет герметизирующего шва. Отвержденный герметик НЕ ЗАКРАШИВАЕТСЯ!
- НЕ применять в работах, где предполагается постоянная эксплуатация шва ниже уровня воды и для герметизации аквариумов.

**Артикул:****ES0007 - белый****ES0008 - прозрачный**

- НЕ применять для герметизации поверхностей с содержанием МЕДИ и её сплавов (БРОНЗЫ, ЛАТУНИ и других) из-за ОКИСЛЕНИЯ поверхности, что приводит к её коррозии.

#### **Очистка.**

До отверждения герметик удаляется минеральным спиртом. Отвержденный герметик срезают ножом.

#### **Состав.**

Силиконовый полимер, вулканизирующий агент, пластификатор, наполнитель, активатор адгезии, функциональные добавки.

#### **Технические характеристики.**

Основа	Силиконовый полимер (ацетокси)
Плотность	~1,00 кг/л
Время отверждения	4мм/24ч (при +23 °С и относительной влажности 50%)
Время пленкообразования	10 мин
Удлинение на разрыв	>350%
Усадка	Менее 3%
Твердость по Шору А	~25
Прочность на разрыв	0,7 Н/мм <sup>2</sup>
Температура эксплуатации	-50°С до + 250°С.
Упаковка	310 мл
Цвет	Белый, прозрачный

#### **Меры предосторожности.**

Осторожно! Избегайте попадания на кожу и в глаза, вызывает раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Вреден для водных организмов. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Применяйте средства защиты рук. Держите в месте, недоступном для детей. Если необходима консультация врача, имейте при себе упаковку/маркировку продукта. Держите упаковку плотно закрытой. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева свыше +32°С. По истечению срока годности или после использования утилизируйте как бытовые отходы.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.

**Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:**  
**ООО «РБКНгрупп»**  
**111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10**

**тел.: +7 (495) 231- 23- 80**  
**www.rbkngroup.com**